

RÉFÉRENCE 649021 · DEA 1010/M

1010/M, lyre de repos avec ventouse

1010/M associe un appui réglable à une ventouse électromagnétique. Elle soutient la lisse fermée et prépare son maintien lorsque la commande de la barrière pilote l'électroaimant.

Lyre fixe avec ventouse

Type

Hauteur réglable

Réglage

Sortie électroaimant de la centrale

Commande

Caractéristiques techniques de 1010/M

Réf. 649021

Lyre fixe avec ventouse

Type

Hauteur réglable

Réglage

Sortie électroaimant de la centrale

Commande

lisses de barrières DEA avec commande d'électroaimant compatible

Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité

lisses de barrières DEA avec commande d'électroaimant compatible

Préparation

Raccordez la ventouse à la sortie adaptée de la centrale. Ajustez la hauteur et contrôlez la libération de la lisse avant l'ouverture.

Mise en service

Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de 1010/M

Lyre de repos avec ventouse



Les fonctions de 1010/M

Lyre de repos avec ventouse

Associe un appui réglable à une ventouse électromagnétique. Elle soutient la lisse fermée et prépare son maintien lorsque la commande de la barrière pilote l'électroaimant.

Une intégration adaptée

1010/M est destiné à lisses de barrières DEA avec commande d'électroaimant compatible. Raccordez la ventouse à la sortie adaptée de la centrale. Ajustez la hauteur et contrôlez la libération de la lisse avant l'ouverture.

Installation et réglage

Raccordez la ventouse à la sortie adaptée de la centrale. Ajustez la hauteur et contrôlez la libération de la lisse avant l'ouverture.

Produits associés et compatibilités

Questions fréquentes

▼ À quoi sert 1010/M ?

Associe un appui réglable à une ventouse électromagnétique. Elle soutient la lisse fermée et prépare son maintien lorsque la commande de la barrière pilote l'électroaimant.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Raccordez la ventouse à la sortie adaptée de la centrale. Ajustez la hauteur et contrôlez la libération de la lisse avant l'ouverture.

1010/M : Lyre de repos avec ventouse

DEA SYSTEM · Référence 649021

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application

**lisses de
barrières DEA
avec commande
d'électroaimant
compatible**

Commande

**Sortie
électroaimant de
la centrale**

Type

**Lyre fixe avec
ventouse**

Réglage

Hauteur réglable